

Garant**Kopírovacia fréza, so závitom, Ø D: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212620 25
GTIN	4062406183820
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Bez vnútorného chladenia.

Presné osadenie vložky vďaka optimálnej konštrukcii tolerancií a osadenia doštičiek.

Najvyššia garantovaná presnosť prestavenia: $\pm 0,015$ mm.

Použitie:

Univerzálne použitie pre dokončovacie a polodokončovacie operácie.

Oceľ – pre výrobu nástrojov a foriem pre dokončovacie operácie.

Upozornenie:

Otáčky vypočítajte podľa účinného $\varnothing D_w$.

Technický opis

Montážny závit M	M12
$\varnothing D_2$	21 mm
\varnothing rezných hrán D_c	25 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Vnútorné chladenie	nie
Dĺžka l	35 mm
Počet rezných hrán Z	2
Celková dĺžka L_{celk}	35 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219875 (25IP 6,0 Nm)

Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Kopírovacie frézovanie
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 25IP	674252 25IP
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Upínacia skrutka	219874
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600