

Garant**Kopírovacia fréza, so závitom, Ø D: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212620 32
GTIN	4062406183844
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Bez vnútorného chladenia.

Presné osadenie vložky vďaka optimálnej konštrukcii tolerancií a osadenia doštičiek.

Najvyššia garantovaná presnosť prestavenia: $\pm 0,015$ mm.

Použitie:

Univerzálne použitie pre dokončovacie a polodokončovacie operácie.

Oceľ – pre výrobu nástrojov a foriem pre dokončovacie operácie.

Upozornenie:

Otáčky vypočítajte podľa účinného $\varnothing D_w$.

Technický opis

\varnothing rezných hrán D_c	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Montážny závit M	M16
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219876 (30IP 6,0 Nm)
Počet rezných hrán Z	2
Celková dĺžka L_{celk}	45 mm
Vnútorné chladenie	nie
$\varnothing D_2$	30 mm
Dĺžka 1	45 mm

Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Kopírovacie frézovanie
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Upínacia skrutka	219874
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 30IP	674252 30IP
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600