

**Čelná fréza 70° MFK, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 315/28mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	223300 315/28
GTIN	4960664732845
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Rovinná fréza na vysoko výkonné obrábanie liatiny. Úzka a veľmi úzka rozteč zubov na maximálnu produktivitu pri obrábaní liatiny.

Výhoda:

- **Úsporné a stabilné obrábanie vďaka pentagonálnym vymeniteľným doštičkám s 10 reznými hranami.**
- **Znížené rezné sily vďaka vyváženej konštrukcii nástroja a vysokému uhlu nábehu.**

Technický opis

Skrutka pre upínací klin	229721
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	6 mm
Počet rezných hrán Z	28
maximálny vonkajší Ø D_{\max}	324 mm
Ø polohovacieho otvoru	60 mm
Celková dĺžka L_{celk}	63 mm

Upínací klin	229720
vhodná otočná rezná platnička	PN.. 1106
Ø rezných hrán D _c	315 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	70 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Skrutka klinu	229721
Upínací klin	229720