

**Čelná fréza 70° MFK, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 125/18mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	223300 125/18
GTIN	4960664732777
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Rovinná fréza na vysoko výkonné obrábanie liatiny. Úzka a veľmi úzka rozteč zubov na maximálnu produktivitu pri obrábaní liatiny.

Výhoda:

- **Úsporné a stabilné obrábanie vďaka pentagonálnym vymeniteľným doštičkám s 10 reznými hranami.**
- **Znížené rezné sily vďaka vyváženej konštrukcii nástroja a vysokému uhlu nábehu.**

Technický opis

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	6 mm
Upínací klin	229720
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
Ø rezných hrán D_c	125 mm
Celková dĺžka L_{celk}	63 mm
Skrutka pre upínací klin	229721

vhodná otočná rezná platnička	PN.. 1106
maximálny vonkajší Ø D_{max}	134 mm
Počet rezných hrán Z	18
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	70 Stupeň
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Skrutka klinu	229721
Upínací klin	229720