

 KOMET**Placă amovibilă KOMET® P25M, P25M, Denumire: 32-050****Date comandă**

Numărul de comandă	216700 32-050
GTIN	4047109064409
Clasa articolului	24T

Descriere**Execuție:**

Cu canale pentru evacuarea așchiilor.

Adaptat pentru:

Freză pentru teșire Cod 216600 și 216620.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOHT 160408 EN
Categorie	P25M
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	250 m/min	N

Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	250 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	120 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		