

Garant**Freză circulară, din carbură, Tip: 18XL****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 217252 18XL |
| GTIN | 4045197216540 |
| Clasa articolului | 21Q |

Descriere**Notă:**

Adâncimea efectivă de canelare S_{max} este calculată după cum urmează: $(D-d_1) / 2$.

Schimbare sculă: PowerCard

Răcire interioară: da

Pentru tip de plăcuțe: P16

Cel mai mic \varnothing de găurire D: 14 - 22 mm

\varnothing interior d_1 : 12 mm

Adâncime maximă de aşchiere S_{max} : 5 mm

Lungime activă L_1 : 77,5 mm

Lungimea totală L_{ges} : 126,6 mm

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------------|
| Cel mai mic \varnothing de găurire D | 14 - 22 mm |
| Tip de coadă | cilindric |
| \varnothing interior d_1 | 12 mm |
| \varnothing cozii D_s h6 | 12 mm |
| Lungimea totală L_{ges} | 126,6 mm |
| Set de şuruburi de strângere | 219818 (8IP; 3,8 Nm) |
| Adâncime maximă de aşchiere S_{max} | 5 mm |
| Lungime activă L_1 | 77,5 mm |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Coadă tip | DIN 6535 HA |
| Pentru tip de plăcuțe | P16 |
| Răcire interioară | da |
| Adâncimea filetului | 75,5 mm |
| Material freză | din carbură |
| Schimbare sculă | PowerCard |
| Tip produs | Freză circulară |

Accesorii

| | |
|--|--------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. | 219818 |
|--|--------|