

**Garant****SOMT 083608 PDER, HB7510, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	214925 ST1400
GTIN	4045197706621
Clasa articolului	21A

**Descriere****Execuție:**

Grosimea mărită a plăcuțelor permite o geometrie modelată vizibil a cupelor pentru un comportament pozitiv de tăiere și minimizează sensibilitatea de rupere.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$ .

Rază la colț: 0,8 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,17 mm

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,17 mm
Tip	ST1400
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOMT 083608 PDER
Categorie	HB7510
Materialul sculei	Carbura

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		