

Garant**AN.U 120604, Tip: ST1400**

Date comandă

Numărul de comandă	215111 ST1400
GTIN	4045197702890
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Plăcuță amovibilă cu 4 tăișuri, bilaterală, foarte stabilă. Așezare plană optimă datorită suprafețelor de reazem rectificată. Datorită geometriei unice a plăcuțelor amovibile, tăișul nu este slăbit prin găurire.

Date de utilizare:

$a_{p\max} = 12 \text{ mm}$.

$a_p = 10 \text{ mm}$ (Recomandare).

Atenție:

Nu este recomandat pentru frezarea canalelor închise!

Notă:

Frezare laterală: Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D / a_p = 10 \text{ mm}$.

Rază la colț: 0,4 mm

Avans f_z per dinte: 0,15 mm

Categorie: HB9520

Descriere tehnică

Tip	ST1400
-----	--------

Avans f_z per dinte	0,15 mm
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB9520
Toleranță	K
Cod ISO Plăcuță amovibilă	AN.U 120604
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare