

**Garant****Portscule cu strângere rapidă, PSC 40 scurt, Ø de strângere D1: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308566 6
GTIN	4045197703507
Clasa articolului	31C

**Descriere****Execuție:**

- **Cu gaură Balluffchip.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Toate suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii în h6.

**Accesorii opționale:**

Extensie pentru mandrină cu strângere rapidă – fretare Cod 302410 – 302417. Unități de fretare compactă Cod 354210 – 354450.

Conductă de răcire Cod 309885; cheie tubulară Cod 309893 și set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref.180.

Strategie de așchiere: HSC

Ø de prindere D<sub>1</sub>: 6 mm

Lungime activă dimensiune A: 75 mm

Ø exterior D: 27 mm

Ø D<sub>2</sub>: 21 mm

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	75 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm

Ø exterior D	27 mm
Suport	PSC 40 scurt
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

## Accesorii

Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354236 6-9
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Dulap integrat în bază	354290
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354235 6-9