



Сверла спиральные твердосплавные сверхкороткие, TiN, Ø DC h7: 11,2мм



Данные для заказа

Номер для заказа	122160 11,2
GTIN	4045197040978
Класс артикула	12E

Описание

Исполнение:

Аналогично DIN 6539 (сверхкороткие).

С одинаковым номинальным Ø и Ø хвостовика.

Покрытие TiN.

указание:

Длина стружечной канавки $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Надёжное, исключаящее проскальзывание зажимание в сверильном патроне № 341050 зажимными кулачками с алмазным покрытием.

Техническое описание

Число режущих кромок Z	2
подача f в стали < 1100 Н/мм ²	0,14 мм/об
Длина стружечной канавки L _c	47 мм
Допуск для хвостовика	h7
Номинальный Ø D _c	11,2 мм
Допуск на номинальный Ø	h7
Ø хвостовика D _s	11,2 мм
Общая длина L	95 мм
Стандарт	DIN 6539
рекомендуемая максимальная глубина сверления L ₂	30,2 мм
Покрытие	TiN

Инструментальный материал	VHM
Тип	N
Угол при вершине	118 градусов
Угол подъёма спирали	30 градусов
хвостовик	цилиндрический хвостовик с посадкой h7
Внутреннее охлаждение	нет
цветное кольцо	без
Тип продукта	Спиральные сверла

Данные пользователя

	соответствие	V _c	Код ISO
алюминий, пластмассы	подходит частично	230 м/мин	N
Алюминий (дающий короткую стружку)	подходит	160 м/мин	N
Алюминий > 10% Si	подходит	160 м/мин	N
сталь < 500 Н/мм ²	подходит	80 м/мин	P
сталь < 750 Н/мм ²	подходит	80 м/мин	P
сталь < 900 Н/мм ²	подходит	70 м/мин	P
сталь < 1100 Н/мм ²	подходит	50 м/мин	P
сталь < 1400 Н/мм ²	подходит	30 м/мин	P
INOX < 900 Н/мм ²	подходит частично	30 м/мин	M
INOX > 900 Н/мм ²	подходит частично	25 м/мин	M
Ti > 850 Н/мм ²	подходит	20 м/мин	S
СЧ(ВЧ)	подходит	85 м/мин	K
CuZn	подходит	160 м/мин	N
Унив.	подходит		
масло	подходит		
с СОЖ, максимальный	подходит		

сухая

подходит частично