

**Modulárny zverák dlhý, Šírka čelustí A: 150/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	362105 150/3
GTIN	2050001774286
Trieda položky	35G

Popis**Prevedenie:**

- Jednoduchá mechanická obsluha (do 3,5 t).
- Jednoduché nastavenie šírky upnutia.
- Strojový zverák so sťahovacími čelustami.
- Tvrdosť HRC 60.
- Rovnobežnosť 0,02 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane vťahovacích čelustí, 1 dorazu obrobku, 2 kusov drážkovaných kameňov č. 362160, veľk. 16/16, 1 upínacieho kľúča, 1 kľúča s priečnou rukoväťou.

Upozornenie:

Iné lícované posuvné bloky, pozri č. 362160.

Technický opis

Výška základného telesa G	50 mm
Celková dĺžka L	680 mm
Lícovacia drážka priečna n	16 mm
Hmotnosť	35 kg
Rozsah upínania b	460 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	Gerardi 150
Výška čelusti C	50 mm

Lícovacia drážka pozdĺžna I	16 mm
Šírka čelustí A	150 mm
maximálna upínacia sila pri 80 Nm	30 kN
Séria	Gerardi 150
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Modulárny prvok pevný (kus) pre šírku čelustí 150	362150 150
Horná čelusť hranola (kus) pre šírku čelustí 150	362135 150
Hladká predsadzovacia čelusť, tvrdá (kus) pre šírku čelustí 150	362147 150
Dvojica svoriek pre šírku čelustí 150	362120 150
Pozdĺžne drážkovaná predsadzovacia čelusť (kus) pre šírku čelustí 150	362146 150
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 12/16	362160 12/16
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 14/16	362160 14/16
Pohyblivá čelusť (kus) pre šírku čelustí 150	362143 150
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 16/16	362160 16/16
Pohyblivý modulárny prvok (kus) pre šírku čelustí 150	362145 150
Upínací prvok kompletný (kus) pre šírku čelustí 150	362144 150
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 20/16	362160 20/16
Hladká predsadzovacia čelusť, mäkká (kus) pre šírku čelustí 150	362148 150
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 18/16	362160 18/16
Uhlová horná čelusť (kus) pre šírku čelustí 150	362130 150

Středná čelist' (kus) pre šírku čelistí 150	362142 150
Hranolová čelist' (kus) pre šírku čelistí 150	362125 150