

Garant**CNMG 160608, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250334 HB7020
GTIN	4045197711229
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SG
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 8 mm
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160608

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie