

Garant**CNMM 120408, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250452 HB7020
GTIN	4045197711243
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	SR
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	2 - 10 mm
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 120408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie