

**Garant****DNMG 150608, Typ: HB7020**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250862 HB7020
GTIN	4045197711274
Trieda položky	21G

## Technický opis

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Lamač triesok	SG
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	1,5 - 6 mm
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie