

Garant**CNMG 120408, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250322 HB7020
GTIN	4045197711199
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	SG
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie