

Garant**TK mikrofréza GARANT Diabolo, TiAlN, Ø DC × L1: 0,7X8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 201631 0,7X8 |
| GTIN | 4062406187491 |
| Trieda položky | 11X |

Popis**Prevedenie:****GARANT Diabolo:**

Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov **na tvrdé obrábanie pri vysokom výkone.**

Vhodné aj pre **obrábanie elektrolytickou meďou.** Dvojito podbrúsený dvojfazetkový dutý výbrus na vysoko presné tvrdé obrábanie.

Uhol skosenia $\alpha = 16^\circ$.

Tolerancie:

· **Ø uvoľnenia: $D_1 = 0 / -0,01$ mm.**

Upozornenie:

So zvyšujúcou sa dĺžkou výčnelku nástroja, a_p použite redukciu!

Hodnoty pre:

Plná drážka: $a_p = 0,05 \times D \times a_p \text{ korr}$

Orezávanie: $a_p = 0,1 \times D \times a_p \text{ korr}$

Pre výpočet rýchlosti posuvu vf použite skutočne používané (väčšinou maximálne) otáčky stroja!napr.: $vf = 18\,000[1/\text{min}] \times fz[\text{mm}/Z] \times z$

Technický opis

| | |
|----------------------|------------------|
| Ø rezných hrán D_c | 0,7 mm |
| Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň |
| Počet zubov Z | 2 |
| Celková dĺžka L | 45 mm |
| Dĺžka britov L_c | 1 mm |
| Stopka | DIN 6535 HA s h5 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle | 8 mm |
| Ø stopky D_s | 4 mm |
| Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň |
| Séria | Diabolo |
| Povrchová úprava | TiAlN |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | Výrobná norma |
| Typ | H |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | $1 \times D$ pri obvodovom frézovaní |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | $0,1 \times D$ pri obvodovom frézovaní |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | červená |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Oceľ < 750 N/mm ² | podmienene vhodný | 200 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 200 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 190 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 170 | P |
| Oceľ < 50 HRC | vhodný | 120 | H |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | 100 | H |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | 72 | H |
| Oceľ < 65 HRC | vhodný | 55 | H |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | 50 | H |
| Oceľ < 70 HRC | vhodný | 45 | H |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 90 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 80 | M |
| CuZn | podmienene vhodný | 140 | N |

| | |
|-----------------|-------------------|
| mokrý maximum | podmienene vhodný |
| mokrý minimálne | podmienene vhodný |
| suché | vhodný |
| vzduch | vhodný |