

Garant**CNMM 120412, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250453 HB7020
GTIN	4045197711250
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	2 - 10 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Lamač triesok	SR
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 120412

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie