

Garant**CNMG 120412, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250324 HB7020
GTIN	4045197711205
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 8 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	SG
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie