


**Garant****Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 8 mm, Typ: TI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212630 TI
GTIN	4045197712134
Trieda položky	21A

**Popis****Prevedenie:**

**Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.**

· **Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia:  $\pm 0,015$  mm.**

**Použitie:**

Guľové dosky s plným polomerom na všeobecné použitie pri výrobe zápustiek a foriem.

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Typ	HB7935
Posuv $f_z$ v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,15 mm
Posuv $f_z$ v oceli $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Posuv $f_z$ v titáne $> 850$ N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

