

Garant**Kopírovacia fréza, so závitom, Ø D: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212620 8
GTIN	4045197712776
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Bez vnútorného chladenia.

Presné osadenie vložky vďaka optimálnej konštrukcii tolerancií a osadenia doštičiek.

Najvyššia garantovaná presnosť prestavenia: $\pm 0,015$ mm. Bez vnútorného chladenia.

Použitie:

Univerzálne použitie pre dokončovacie a polodokončovacie operácie.

Oceľ – pre výrobu nástrojov a foriem pre dokončovacie operácie.

Upozornenie:

Otáčky vypočítajte podľa účinného $\varnothing D_w$. Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 0,9** s cepelou c. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

Montážny závit M	M5
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219870 (7IP; 0,9 Nm)
\varnothing rezných hrán D_c	8 mm
$\varnothing D_2$	9,5 mm
Dĺžka 1	13 mm
$\varnothing D_1$ h6	5,5 mm
Celková dĺžka L_{celk}	23 mm
Počet rezných hrán Z	2

Vnútorné chladenie	nie
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Kopírovacie frézovanie
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 0,9	211750 0,9
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Upínacia skrutka	219870