

**Garant****Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 32 mm, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 212690 ALU    |
| GTIN             | 4045197712561 |
| Trieda položky   | 21A           |

**Popis****Prevedenie:**

**Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.**

· **Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia:  $\pm 0,015$  mm.**

**Použitie:**

Guľové dosky s plným polomerom na všeobecné použitie pri výrobe zápustiek a foriem.

**Technický opis**

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ                                            | HLINÍK                               |
| Rezný materiál                                 | HM                                   |
| Typ                                            | HU7810                               |
| Posuv $f_z$ v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,35 mm                              |
| Posuv $f_z$ v oceli $< 1400$ N/mm <sup>2</sup> | 0,36 mm                              |
| Posuv $f_z$ v titáne $> 850$ N/mm <sup>2</sup> | 0,35 mm                              |
| Počet výmien/rezných hrán                      | 1                                    |
| Druh produktu                                  | Otočné rezné platničky na frézovanie |

