

**Garant****Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 16 mm, Typ: HART****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212660 HART
GTIN	4045197712431
Trieda položky	21A

**Popis****Prevedenie:**

**Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.**

· **Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia:  $\pm 0,015$  mm.**

**Použitie:**

Guľové dosky s plným polomerom na všeobecné použitie pri výrobe zápustiek a foriem.

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Typ	HB7705
Posuv $f_z$ v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,25 mm
Posuv $f_z$ v oceli < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,28 mm
Posuv $f_z$ v oceli < 60 HRC	0,2 mm
Posuv $f_z$ v titáne > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

