

HOLEX**Magnetický merací statív s jemným nastavením na stípike, Typ: 600****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	441180 600
GTIN	4045197713315
Trieda položky	42D

Popis**Prevedenie:**

Mechanický magnetický merací statív s mechanickým centrálnym upínaním. Všetky tri kĺby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Guľové kĺby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie. Magnetický podstavec s otočným spínačom a prizmovou pätkou.

Štandardný držiak číselníka na upnutie stopky \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm a držiaci hranol, jemné nastavenie na držiaku číselníka.

Technický opis

Dĺžka magnetického podstavca	117 mm
Výška magnetického podstavca	55 mm
Šírka magnetického podstavca	50 mm
Prilňavosť	1300 N
Dĺžka Kĺbové rameno L ₂	223 mm
Dĺžka Kĺbové rameno L ₁	287 mm

maximálne zaťaženie	14 kg
Vykladanie	580 mm
Pripojovací závit dole	M10×1,25
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Podstavec pre statív Typ 2	442120 2
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Podstavec pre statív s jemným hydraulickým nastavením Typ 2	440865 2
3D kloubové rameno Typ 600	442110 600
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
Podstavec pre statív Typ 2	442140 2
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
3D kloubové rameno Typ 600	442114 600
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Podstavec pre statív Typ 2	440868 2
Podstavec pre statív Typ F	442120 F