



## Značkovač L



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	358752
GTIN	4020772550226
Trieda položky	38D

### Popis

#### Prevedenie:

Puzdro z hliníka so stopkou Weldon. Plynulé nastavenie predpínacej sily. Hĺbka seku 0,1 – 0,3 mm.

#### Výhoda:

Zhutnenie povrchu, aby nedochádzalo k oslabeniu alebo porušeniu materiálu. Rýchlosť označovania zodpovedá maximálnemu posuvu. Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu, čím sa predĺži životnosť špeciálnej ihly. Vhodné na označovanie okrúhlych povrchov. Na použitie na sústruhu. Vysoká procesná bezpečnosť. **Rýchla výmena ihiel** rýchlym vytiahnutím. Nerovnosti obrobkov až do 7 mm (podľa konkrétneho vyhotovenia) budú kompenzované.

#### Použitie:

Na značenie širokej škály materiálov, ako sú hliník, titán, oceľ, bronz, meď, mosadz, plasty atď. S menším hrotom ihly je možné značiť povrch s tvrdosťou až 57 HRC.

#### Upozornenie:

Označovaciu ihlu č. 358755; 358756 je nutné objednať **osobitne**.

### Technický opis

Ø D	42 mm
L <sub>1</sub>	119 mm
L	108 mm
Ø stopky d	20 mm
Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Typ	1560ML

Druh produktu

Popisovacie náradie