

Garant**TK fréza, bez povlaku, Ø h10 DC: 1mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	201043 1
GTIN	4045197746115
Trieda položky	11X

Popis

Prevedenie:**Veľký priestor na triesky na ich jednoduché odvádzanie.**Špeciálna geometria **na obrábanie hliníka.****Použitie:**Špeciálne na frézovanie **hliníka, zapichovanie a frézovanie kontúr.**

Technický opis

Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Ø rezných hrán D _c	1 mm
Ø stopky D _s	3 mm
Počet zubov Z	1
Tolerancia menovitého Ø	h10
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,004 mm
Celková dĺžka L	75 mm
Dĺžka britov L _c	8 mm
Uhol sklonu zubov	26 Stupeň
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku

Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník	vhodný	170	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	125	N
Hliník > 10 % si	vhodný	100	N
PMMA akryl	vhodný	170	N
PE-HD	vhodný	120	N
PA 66	vhodný	140	N
PEEK	vhodný	120	N
PF 31	vhodný	100	N
Honeycomb Sandwich	podmienene vhodný	170	N
Cu	vhodný	130	N
CuZn	vhodný	160	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		