


Garant**TK fréza, TiAlN, Ø e8 DC: 2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	202725 2
GTIN	4045197746405
Trieda položky	11X

Popis

Prevedenie:

Dvojito podbrúsený uhol chrpta.

Bez 45° rohovej fazetky.

Technický opis

Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Dĺžka výčnelku L ₁ vrát. vôle	13 mm
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm ²	0,01 mm
Ø vôle D ₁	1,8 mm
Ø rezných hrán D _c	2 mm
Tvar stopky	HA
Posuv f _z pre orezávanie v oceli < 900 N/mm ²	0,011 mm
Ø stopky D _s	2 mm
Počet zubov Z	4
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Dĺžka britov L _c	8 mm
Celková dĺžka L	32 mm
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň

Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	H
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$1 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,3 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	280	N
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	35	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	60	M
GG(G)	vhodný	90	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		