


**Garant****SNMG 120404, Typ: HB7020**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251142 HB7020
GTIN	4045197711021
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	SS
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Typ	HB7020
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie