


Garant**SCMT 09T308, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260744 HB7020
GTIN	4045197710840
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	SS
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Typ	HB7020
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T308
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie