

**Garant****GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM typ B 6HX, TiAlN, M: M14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132180 M14
GTIN	4062406080815
Trieda položky	111

**Popis****Prevedenie:**

Výkonný závitník, špeciálne vyvinutý pre **bezpečné použitie z nehrdzavejúcej ocele a ocele odolnej voči kyselinám, ako aj látok Duplex.**

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť voči opotrebeniu**
- **Povrchová úprava TiAlN-Multilayer najnovšej generácie**
- **Parametrizovaná geometria otvoru pre triesky pre optimálnu tvorbu triesok a torznú tuhosť**

**Technický opis**

Celková dĺžka L	110 mm
Stúpanie závitov	2 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	11 mm
Druh závitu	M
Hĺbka závitu	42 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	12 mm
Ø závitu	14 mm
Rezný materiál	HSS E PM

Norma	DIN 376
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Veľkosť závit	M14
Povrchová úprava	TiAlN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	28	N
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	23	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	23	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	11	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	9	M
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		