

**Garant****GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, MF: 6X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132875 6X0,5
GTIN	4062406080945
Trieda položky	111

**Popis****Prevedenie:****GARANT Master Tap INOX:**

Výkonný závitník, špeciálne vyvinutý pre **bezpečné použitie z nehrdzavejúcej ocele a ocele odolnej voči kyselinám**, ako aj **látok Duplex**.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť voči opotrebeniu**
- **Povrchová úprava TiALN-Multilayer najnovšej generácie**
- **Parametrizovaná geometria otvoru pre triesky pre optimálnu tvorbu triesok a torznú tuhosť**

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	5,5 mm
Ø závit	6 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	4,5 mm
Hĺbka závit	18 mm
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E PM
Celková dĺžka L	80 mm
Norma	DIN 374
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm
Stúpanie závitov	0,5 mm

Druh závitů	MF
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Velkosť závitů	M6x0,5
Povrchová úprava	TiAlN
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	28	N
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	23	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	23	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	11	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	9	M
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		