

Garant**WNMG 080408, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251964 HB7020
GTIN	4045197711090
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Lamač triesok	SS
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie