

Garant**TCMT 110204, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260952 HB7020
GTIN	4045197710864
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SS
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110204
Počet výmien/rezných hrán	3

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie