

**Garant****VBMT 160408, Typ: HB7020**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261154 HB7020
GTIN	4045197710802
Trieda položky	21G

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Lamač triesok	SS
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160408

Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie