

Garant**VNMG 160408, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251734 HB7020
GTIN	4045197717108
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Lamač triesok	SS
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,08 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie