

Garant**Kopírovacia fréza 7° pozitívna, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 52/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212130 52/5
GTIN	4045197750211
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
 - **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**
- Zníženie vibrácií a mäkký vstup reznej hrany vďaka 7° pozitívne nakloneným otočným rezným platničkám.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.
 $a_{p\max} = 2\text{ mm}$.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø rezných hrán D_c	52 mm
vhodná otočná rezná platnička	RD..1003
Ø D_3	42 mm
Počet rezných hrán Z	5
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm

Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	15 – 30 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219804
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,8	211750 3,8
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP