

**HOLEX****Čelná / ramenná fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 50/5mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215055 50/5
GTIN	4045197750310
Trieda položky	220

## Popis

### Prevedenie:

Vyrobené zo špeciálnej kalenej nástrojovej ocele pre chod s nízkymi vibráciami a dlhé používanie. Veľmi dobrý povrch sa dosahuje vďaka výrazným plochým rezným hranám.

### Pozor!:

Bez karty PowerCard!

### Upozornenie:

Aby bolo možné použiť všetky **4 rezné hrany**, vymeniteľná doštička **musí byť vždy otočená v určenom smere**.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 9IP**.

## Technický opis

Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	SOMT 09T304
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	50 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Počet rezných hrán Z	5

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219810