


Garant**WNMG 080412, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252210 HB7020
GTIN	4045197717139
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Uhlový Polomer	1,2 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a _p	1,5 - 6 mm
Lamač triesok	SG
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie