

HOLEX**Čelná / ramenná fréza 90°, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 80/6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215055 80/6
GTIN	4045197750334
Trieda položky	220

Popis

Prevedenie:

Vyrobene z špeciálnej kalenej nástrojovej ocele pre chod s nízkymi vibráciami a dlhé používanie. Veľmi dobrý povrch sa dosahuje vďaka výrazným plochým rezným hranám.

Pozor!:

Bez karty PowerCard!

Upozornenie:

Aby bolo možné použiť všetky **4 rezné hrany**, vymeniteľná doštička **musí byť vždy otočená v určenom smere**.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 9IP**.

Technický opis

Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Celková dĺžka L _{celk}	50 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø rezných hrán D _c	80 mm

Počet rezných hrán Z	6
vhodná otočná rezná platnička	SOMT 09T304
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219810
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP