

Garant**Kopírovacia fréza 7° pozitívna, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 66/6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212150 66/6
GTIN	4045197750433
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti**
- **Plynulá zmena polohy v prípade opotrebovania reznej hrany.**

Zníženie vibrácií a mäkký vstup reznej hrany vďaka 7° pozitívne nakloneným otočným rezným platničkám.

Pozor!:

Pri nasadení vymeniteľných rezných doštičiek s pozitívnou geometriou sa **nesmú** používať zaistovacie skrutky a podložky.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.
 $a_{p\max} = 2,5 \text{ mm}$.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
Súprava poistných skrutiek	219807 (15IP; 3,8 Nm)

Počet rezných hrán Z	6
Ø rezných hrán D _c	66 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219805 (15IP; 3,8 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	RD..12T3
Ø D ₃	54 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	15 – 27 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219807
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219805
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,8	211750 3,8
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP