

Garant**Presný kuželový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 16,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	150152 16,5
GTIN	4045197717016
Trieda položky	11M

Popis

Prevedenie:

Všetky hlbidlá s 3 reznými ranami, radiálne podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Presný kuželový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

Stopka **dobatočne s 3 upínacími plochami na použitie** v 3-čelustovom skľučovadle.

Použitie:

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových zahĺbení.

Technický opis

Tolerancia stopky	h9
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991	M8
Vonkajší Ø	16,5 mm
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	3,2 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,14 mm/ot,
Ø stopky D _s	10 mm
Celková dĺžka L	60 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	DIN 335 C
Stopka	Stopka s tromi upínacími plochami s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		