

Garant**VBMT 110302, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261142 HB7020
GTIN	4045197717443
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SS
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110302

Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie