

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261352 25/16
GTIN	4045197713636
Trieda položky	21T

## Technický opis

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	62,5 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	19,5 mm
Držiak ISO-kód	A25R SVVCR/L16
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Veľkosť doštičiek	16 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	20 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	34 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	23 mm
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
Úžitková hĺbka T	13 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500