

**Garant****GARANT Softcut® HSI, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 32/4mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214904 32/4
GTIN	4045197750686
Trieda položky	210

## Popis

### Prevedenie:

Tepelne spracovaná oceľ odolná proti opotrebeniu s antikoróznym povlakom. Presné uloženie otočnej reznej platničky vďaka prispôbenému ťahovaciemu momentu. Široká a úzka rozteč zubov pre individuálnu stratégiu frézovania.

### Použitie:

Najmä pre stroje so slabým pohonom a na obrábanie vo väčších hĺbkach s malými vstupnými priermi.

### Upozornenie:

Aby bolo možné použiť všetky **4 rezné hrany**, vymeniteľná doštička sa musí **vždy otáčať v určenom smere (proti smeru hodinových ručičiek)**.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

**Na presné 90° rohy zvolte  $a_p = 6$  mm.**

## Technický opis

maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	6 mm
Ø rezných hrán $D_c$	32 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	40 mm
Počet rezných hrán Z	4
vhodná otočná rezná platnička	SO.. 0836..

Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Montážny závit M	M16
Séria	Softcut®
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219863
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP