

3M**Brúsny pás Cubitron™II 984F, 50×3500 mm, Zrnitosť: 60**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	558448 60
GTIN	2050001778666
Trieda položky	53S

Popis

Prevedenie:

Cubitron™ II brúsny pás 984F s čistým, presne tvarovaným keramickým zrnom na stabilnom podklade z YF polyesteru. **Vysokovýkonný brúsny pás pre predbrúsenie** na stacionárnych brúskach. Chladný výbrus pomocou brúsneho prostriedku.

YF tkanina (robustná) pre **stacionárne brúsne stroje s vysokými pracovnými tlakmi.**

Použitie:

Na obrábanie všetkých ocelí, veľmi vhodné pre ťažko obrobiteľné materiály, ako sú **ušľachtilá oceľ, zliatiny niklu, chróm, titán, hliník.**

Upozornenie:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

Technický opis

Zrnitosť	60
Séria	Cubitron™II 984F

Brusivo	Keramické zrno
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka brúsneho pása	50 mm
Dĺžka brúsneho pása	3500 mm
Atribút Názov produktu	50x3500 mm
Druh produktu	Brúsny pás

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný	35-40	
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	32-38	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	20-25	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	32-38	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	25-30	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	20-25	H
INOX	vhodný	18-30	
GG(G)	vhodný	30-45	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		