

**Garant****Strojný závitník, nitridovaný, MF: 12X1,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132880 12X1,25
GTIN	4062406087890
Trieda položky	11H

**Popis****Výhoda:**

**Suché obrábanie** sivej liatiny – bez potreby chladiacich mazív. Obzvlášť odolné proti opotrebovaniu vďaka nitridovaným povrchom.

**Upozornenie:**

s 4 ostriami.

**Technický opis**

Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	4
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Hĺbka závitů	36 mm
Ø otvoru pod závit	10,8 mm
Počet napínacích drážok	4
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Norma	DIN 374
Stúpanie závitov	1,25 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø závitů	12 mm
Druh závitů	MF
Ø stopka štvorhranu	7 mm

Veľkosť závitú	M12×1,25
Povrchová úprava	nitridovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	biela
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
GG	vhodný	13	K
GGG	podmienene vhodný	9	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		