

Garant**Ručné závitníky sada, bez povlaku, M: M27****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130400 M27
GTIN	4062406088552
Trieda položky	11G

Popis**Prevedenie:**

3-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka. Predrezávací závitník s dlhým vodiacim čapom.**

Technický opis

Hĺbka závit	81 mm
Ø stopka štvorhranu	16 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	27 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	24 mm
Stúpanie závitov	3 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Rezný materiál	HSS E
Druh závit	M
Ø stopky D _s	20 mm

Norma	DIN 352
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Veľkosť závit	M27
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	A
Forma nábehu	D
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Ti > 850 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		

Olej	vhodný
suché	podmienene vhodný