

**Garant****Ručné závitníky sada, bez povlaku, M: M24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130400 M24
GTIN	4062406088545
Trieda položky	11G

**Popis****Prevedenie:**

3-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka.**  
**Predrezávací závitník s dlhým vodiacim čapom.**

**Technický opis**

Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Norma	DIN 352
Ø závitů	24 mm
Druh závitů	M
Celková dĺžka L	110 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Hĺbka závitů	72 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Stúpanie závitů	3 mm

Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	21 mm
Veľkosť závitu	M24
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	A
Forma nábehu	D
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútročné chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		

Olej	vhodný
suché	podmienene vhodný