

**Garant****Ručný závitník jednotlivý Predrezávač, bez povlaku, M: M22****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130410 M22
GTIN	4062406088583
Trieda položky	11G

**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	19,5 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø závit	22 mm
Hĺbka závit	66 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Druh závit	M
Stúpanie závitov	2,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Norma	DIN 352
Počet napínacích drážok	3
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Veľkosť závit	M22
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13

Forma nábehu	A
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		