

Garant
TK mikrofrézy, DLC, Ø DC × L1: 2X14mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	201140 2X14
GTIN	4062406089825
Trieda položky	11X

Popis
Prevedenie:

S pokročilou povrchovou úpravou DLC sp². Pre najvyššie nároky na výkon a presnosť v oblasti hliníkových materiálov. Extrémne úzke tolerancie zabezpečujú maximálnu presnosť. Dvojité brúsenie dier s 2 skosenými hranami. Dvojité brúsenie dier s 2 skosenými hranami. **Uhol skosenia α = 16°.**

Tolerancie:

- Ø uvoľnenia: $D_1 = 0 / -0,01 \text{ mm.}$

Upozornenie:

So zvyšujúcou sa dĺžkou výčnelku nástroja, a_p použite redukciu!

Hodnoty pre:

Plná drážka: $a_p = 0,25 \times D \times a_{p \text{ korr}}$

Orezávanie: $a_p = 0,5 \times D \times a_{p \text{ korr}}$

Pre výpočet rýchlosti posuvu vf použite skutočne používané (väčšinou maximálne) otáčky stroja!

napr.: $vf = 18\,000 [1/\text{min}] \times fz [\text{mm}/Z] \times z$

Technický opis

Faktor korekcie $a_{p \text{ korr}}$	0,8
Tolerancia menovitého Ø	0 / -0,005
Ø stopky D_s	4 mm
Počet zubov Z	2
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 6535 HA s h5

Posuv f_z pre orezávanie v hliníku odliatok	0,035 mm
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v hliníku Odliatok	0,03 mm
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	14 mm
Dĺžka britov L_c	3 mm
Celková dĺžka L	50 mm
\varnothing vôle D_1	1,91 mm
\varnothing rezných hrán D_c	2 mm
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	DLC
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$1 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,5 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník	vhodný	480	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	440	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
PMMA akryl	vhodný	200	N
PE-HD	vhodný	160	N
PA 66	vhodný	200	N
PEEK	vhodný	150	N
PF 31	vhodný	130	N

PVDF GF20	vhodný	180	N
POM GF25	vhodný	160	N
PA 66 GF30	vhodný	150	N
PEEK GF30	vhodný	130	N
PTFE CF25	vhodný	160	N
Honeycomb Sandwich	podmienene vhodný	300	N
Cu	vhodný	160	N
CuZn	vhodný	200	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		