



## Vejárovitý brúsny kotúč SLTflex (CER), pružné upínanie M14, Ø 115 mm, Zrinitosť: 40



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	566312 40
GTIN	4027497550579
Trieda položky	53L

### Popis

#### Prevedenie:

**Lamely v tvare polmesiaca** (patentované) sú radiálne spojené s vysoko pevnostným jadrom zo sklolaminátu. Vďaka **konštrukcii bez dosiek** je výstupok dosky **extrémne veľký**. Veľmi vysoká hustota povrchu. M14 závitový upínač, **nie je potrebná upínacia matica**.

**Keramické zrnó (CER)** s abrazívnym vrchným spojóm na tvrdé **použitie**.

#### Použitie:

Na prácu **na ťažko prístupných miestach**, brúsenie kontúr a na **brúsenie kútových zvarov**. Dlhý výstupok klapky umožňuje **jemné brúsenie**.

### Technický opis

Popis tvaru	šikmý s lamelovým presahom
Zrinitosť	40
Ø kotúčov	115 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
Závit	M14
optimalizované pre materiál	INOX
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
suché	vhodný		